

HEDI

LED-es felületvilágító lámpa, 230 V, Teljesítményfelvétel: 35W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081268 35
GTIN	4003644005604
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással.

Robusztus munkalámpa gumírozott oldalsó résszel és pozicionálástól függően öt dőlésszöggel (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrált hordozó fogantyú, be- / kikapcsoló a hátoldalon. Állandó, valamint építési területeken és szerelőállásokon való használathoz BGI 608 szerint engedélyezett.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Fénykibocsátási szög, beállítható	90 fok
Fénykibocsátási szög, beállítható	35 fok
Fénykibocsátási szög, beállítható	25 fok
Fénykibocsátási szög, beállítható	15 fok
Fénykibocsátási szög, beállítható	0 fok

Teljesítményfelvétel	35 W
Súly	2300 g
Fényáram	3850 lm
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 54
Névleges feszültség	230 V
Teljes hossz	273 mm
Teljes szélesség	256 mm
Teljes magasság	163 mm
Csatlakozó kábel hossza	3 m
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa