

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK62, Jelölés, típus W29: 18-010****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236780 18-010 |
| GTIN | 4047109058613 |
| Árucikk kategória | 24T |

Leírás**Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236685; 236686 sz.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Típus: GG(G)

Váltólapka ISO kód: WOEX 040304

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,13 mm/ford,

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Megnevezés | 18-010 |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm ² | 0,13 mm/ford, |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 |
| Minőség | BK62 |
| Típus | GG(G) |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | alkalmas | 200 m/min | K |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |