

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK6440, Jelölés, típus W29: 58-000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236791 58-000
GTIN	4047109226777
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236685; 236686 sz.

Figyelem:**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST900

Váltólapka ISO kód: WOEX 120608

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,2 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	58-000
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 120608
Minőség	BK6440
Típus	ST900
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	185 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	165 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		