

metabo**Élmaró Kézi megvezetésű, Típus: KFM1615F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Fém élmaró 15 mm-es élettöréssig hegesztési varratok előkészítéséhez.

- **Szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben. (0 mm – 15 mm)**
- **Az élettörési szög pontos beállítása.**
- **Ellenőrzött munkavégzés a nagy felületű vezetőlapokon keresztül.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**

One-touch kontrollor. Szabadalmaztatott, szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben. Reteszelési pontok a rövid beállítási idők érdekében, a marásmélység véletlen elállítása ellen munka közben. A élettörési szög pontos beállítása közvetlenül a vezetőlapokon keresztül. Univerzális marófej három keményfém váltólapkával minden 0 - 90°-os élettörési szöghöz. Ellenőrzött munkavégzés a nagy felületű vezetőlapokon keresztül. Ütköző görgő a csöveken való megvezetéshez a hegesztési varrat egyszerű előkészítéséhez. Szerszám nélkül állítható fogantyú a biztonságos és egyenletes megvezetés érdekében. Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében. Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez. Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem. Az oldallemezek védik a felhasználót a forgácsok elterelése által. metaBOX-szal, mely intelligens szállítási és tárolási megoldás. Szemléltető ábra.

Élettörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élrekhöz, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.

Tartalom:

3 keményfém váltólapka, univerzális, ütköző görgő, 2 csavarhúzó, villáskulcs SW 10, fogantyú, metaBox.

- **3 keményfém váltólapka, univerzális**
- **Ütköző görgő**
- **Csavarhúzó Torx 15 csavarokhoz**
- **4-es méretű csavarhúzó T markolattal**
- **10-es villáskulcs**
- **Fogantyú**
- **metaBOX 280 L**

Figyelem:

A szükséges tartozékokat a 078132 és 078134 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Élletörés max. magassága 45°	15
Súly	6,9 kg
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
Leadott teljesítmény	900 W
Üresjárat fordulatszám	12000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	2,5 m/s ²
Kábelhossz	4 m
Élletörés max. szélesség 45°	21
Marásmélység beállításának fokozatai	0,1 mm
A legkisebb külső Ø lekerekítései	100 mm
Névleges teljesítmény	1550 W
Hangnyomásszint	93 dB(A)
Élszög	0 - 90 fok
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Lágy indulás	igen
Termék fajtája	Maró