

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK72, Jelölés, típus W29: 58-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236830 58-010
GTIN	4047109059863
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236685; 236686 sz.

Figyelem:**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST1400

Váltólapka ISO kód: WOEX 120608

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,2 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	58-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 120608
Minőség	BK72
Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		