

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 10-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236840 10-010
GTIN	4047109178113
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650 sz.

**Figyelem:****A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST1400

Váltólapka ISO kód: WOEX 030204

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	10-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 030204
Minőség	BK8425
Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		