

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W29: 24-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236860 24-010
GTIN	4047109099234
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686 sz.

**Figyelem:**

**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: GG(G); ST900

Váltólapka ISO kód: WOEX 05T304

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	24-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Minőség	BK6115
Típus	GG(G); ST900
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		