

Indukciós melegítő készülék, Méret: 45



Rendelési adatok

Rendelés száma	883962 45
GTIN	2050002076488
Árucikk kategória	86H

Leírás

Kivitel:

Kompakt simatherm® indukciós melegítő készülék gördülőcsapágyakhoz és más gyűrű alakú fém alkatrészekhez 20 és 310 mm közötti furatátmérőkhöz. Az idő- és hőmérséklet automatikával a gördülő csapágyak a gyártók által előírt 110 °C-ra, ill. más gyűrű alakú fém alkatrészek is felmelegíthetők. Különösen kompakt felépítésű – a 3 járommal együtt csak 17 kg súlyú. Bluetooth-on keresztüli távvezérlés mobil eszközökkel lehetséges (csak az ingyenes „World of Maintenance” applikációval)

Tartalom:

Melegítő készülék, 3 járom, hőmérsékletszonda és hővédő kesztyű.

Műszaki leírás

Szélesség	268 mm
Hőmérséklet szabályozási tartomány	20 - 180 °C
Max. munkadarab külső Ø	310 mm
Maximális munkadarab tömeg	45 kg
Feszültség	230 V
Teljesítmény	2,1 kW

Hossz	320 mm
Min. munkadarab belső Ø	20 mm
Magasság	293 mm
Termék fajtája	Indukciós fűtőkészülék