

**BDMT 070304 ER-JT, PR1810, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227159 GG
GTIN	4960664026463
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$. Pontos 90° $a_p = 4$ mm-ig.

Műszaki leírás

Típus	GG
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,16 mm
Minőség	PR1810
Váltólapka ISO kód	BDMT 070304 ER-JT
Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		