


**SOMT.....ER-FL, PR1835, Típus: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222089 14
GTIN	4960664029372
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A (felülethez igazodó) **FL geometria** a legjobb választás alacsony teljesítményű gépeken végzett nagyoláshoz.

Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Lapkavastagság E	556 mm
Sarokrádiusz	14 mm
Váltólapka méret	14
Előtolás f_z / fog	0,5 – 1,8 mm
Típus	INOX

Váltólapka ISO kód	SOMT140514-ER-FL
Minőség	PR1835
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		