

**BDMT 170431 ER-JT, PR1825, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227558 ST1400
GTIN	4960664028047
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Pontos  $90^\circ$   $a_p = 9$  mm-ig.

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Előtolás $f_z$ / fog	0,09 – 0,22 mm
Sarokrádiusz	3,1 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 170431 ER-JT
Minőség	PR1825
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		