

**SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1835, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	224024 ST1400
GTIN	4960664030088
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

A speciális váltólapka geometria gondoskodik a csökkentett forgácsoló erőkről és a jobb forgácsolásról. Minden típus **Wiper éllel** a magas előtolások érdekében.

**Felhasználás:**

**NB2P / NB3P: Csökkentett forgácsolóerők** érdekében. Kifejezetten nagy kinyúlásokhoz és vékony munkadarabokhoz.

**Figyelem:**

**A marókat azonos számú NB2 és NB3 típusú lapkákkal kell felváltva belapkázni.** Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 1 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,06 - 0,3 mm
Lapkavastagság E	6,35 mm
Típus	ST1400

Váltólapka ISO kód	SPMT 1806 EDER-NB2P
Minőség	PR1835
Szerszámanyag	HM
Felhasználás	lágyan vág
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		