

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1810, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227366 GG
GTIN	4960664026654
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ . Pontos  $90^\circ$   $a_p = 5,5$  mm-ig.

**Műszaki leírás**

Típus	GG
Előtolás $f_z$ / fog	0,09 – 0,16 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308 ER-JT
Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Szárász	alkalmas		
Levegő	alkalmas		