

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1810, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227482 GG
GTIN	4960664026418
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

A marókat azonos számú N2 és N3 típusú lapkákkal kell belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,2 mm
Minőség	PR1810
Típus	GG
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308 ER-N2
Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		