

**BDMT 170420 ER-JT, PR1825, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227554 ST1400
GTIN	4960664028023
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.Pontos 90° $a_p = 9$ mm-ig.**Műszaki leírás**

Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,22 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	BDMT 170420 ER-JT
Minőség	PR1825
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		