

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1825, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227473 ST1400
GTIN	4960664028078
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

A marókat azonos számú N2 és N3 típusú lapkákkal kell belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,16 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PR1825
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308 ER-N3
Minőség	PR1825
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		