

**Marólapka BDMT 170408 ER-JT, sarokmaróhoz, PR1810, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227568 GG
GTIN	4960664026340
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Pontos 90° $a_p = 9$ mm-ig.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,09 – 0,27 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	GG
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408 ER-JT
Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		