

**BDMT 170408 ER-N3, PR1810, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227682 GG
GTIN	4960664026432
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Figyelem:**

A marókat azonos számú N3 és N4 típusú lapkákkal kell belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,09 – 0,2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	GG
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408 ER-N3
Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		