

**Vario plus Eco alaptartó, jobbos, Szárbefogó típus: HSK63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274530 HSK63
GTIN	4067263112402
Árucikk kategória	21U

**Leírás**

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

Vario plus Eco lapkatartó.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

**Műszaki leírás**

Szárbefogó típus	HSK63
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
$L_2$	35 mm
$h_2$	23 mm
$f_1$	7 mm
$h_1$	19 mm
Rögzítőcsavar	279815 24
$L_1$	79 mm
Szerelőcsavar	279815 9
Rögzítő	279928 7

f <sub>2</sub>	15 mm
belső hűtés	igen
h <sub>3</sub>	54 mm
Sorozat	Vario plus Eco
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Alaptartó

## Tartozék

Rögzítőcsavar, Típus: 24	279815 24
Rögzítőcsavar, Típus: 9	279815 9
Rögzítő, Típus: 7	279928 7