

Garant**Vario plus Eco Y lapkatartó, balos, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274541 3
GTIN	4067263112457
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Legfeljebb 90 mm átmérőjű tengelyek leszúrásához.

Alkalmazható:

274531; 274501; 274502 sz. Vario plus Eco tartó.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka).

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	45 mm
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Lapkacsavar	279815 9
Sorozat	Vario plus Eco
Beszúrási szélesség w	3 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749

Teljes hossz L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
-----------------------	----------