

**Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Befogó típus: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	314425 140
GTIN	4067263113027
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Mart felfekvő felület, **nem barnított.**

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatókmányokhoz.

Figyelem:

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

Műszaki leírás

Horonyszélesség D	7,96 mm
Hossz L	74 mm
Furattávolság b	38,1 mm
Más tokmány típushoz is megfelelő	160 mm
Tokmány típus	140 mm

Adatlap

Magasság H	42 mm
Bordahossz A	12,67 mm
Hozzávaló színek	HOLEX spirálmenetes tokmányok és pófák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pófák