

**Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Befogó típus: 315mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	314425 315
GTIN	4067263113058
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Mart felfekvő felület, **nem barnított.**

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

Műszaki leírás

Furattávolság b	63,5 mm
Magasság H	58 mm
Horonyszélesség D	12,72 mm
Bordahossz A	19,02 mm
Tokmány típus	315 mm

Adatlap

Hossz L	120 mm
Hozzávaló színek	HOLEX spirálmenetes tokmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák