

**DC.T 070202, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 070202 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	MQ
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz