

**Mahr****Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418758 100
GTIN	4059192059095
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560, CR2032-es méret. Inkluzív 3 mérőbetét (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm és rádiusz 6 mm).

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz. Tárcsás mérőbetét 418660 sz. 0,5 méret, különleges tapintó 434900 – 4915 sz. M2,5 menettel.

**Műszaki leírás**

Energiaellátás	Elemes
Mérőszín keresztmetszete	16 × 3 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 100 mm
Mérőrúd Ø	4 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col

Híd hossza	85 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Szabvány	ISO 13385
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 1 mm	418660 1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 0,5 mm	418660 0,5
Elemrekesz fedél	412235
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2

Acél tapintó Típus 2

434900 2