

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, i-wi, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418759 100
GTIN	4059192057312
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret. Inkluzív 3 mérőbetét (\varnothing 4 mm, \varnothing 7,5 mm és rádiusz 6 mm).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi vevőegység 498912 sz. Tárcsás mérőbetét 418660 sz. 0,5 méret, különleges tapintó 434900 – 4915 sz. M2,5 menettel.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
A tartalmazott elemek száma	1
Mérőrúd \varnothing	4 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col

Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	0 - 100 mm
Mérőszín keresztmetszete	16 × 3 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Kalibrálás	A1
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Híd hossza	85 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Szabvány	ISO 13385
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 1 mm	418660 1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 0,5 mm	418660 0,5