



## Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SPM60R



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **3 mm szorítópatronnal** finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. **Integrált előszűrővel**. 85W egyenes csiszoló kényelmes kezeléssel és 60000 1/perc maximális fordulatszámmal.

- **Karcsú kialakítás szűk munkákhoz.**
- **Levehető szorítópatron védő.**

### Műszaki leírás

Maximum levegőigény	230 l/min
Maximális fordulatszám	60000 min <sup>-1</sup>
Súly	0,17 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Hossz	140 mm
Csatlakozó menet	BSP
Működési zajkibocsátás	68 dB(A)
Leadott teljesítmény	85 W
Szorítópatron Ø	3 mm
Energiaellátás	Sűrített levegős
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

