



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SPT100R



Rendelési adatok

Rendelés száma	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **3 mm szorítópatronnal** finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. **Integrált előszűrővel.** 63W egyenes csiszoló egyedülálló motorkialakítással, a motorban kopó alkatrészek nélkül, hosszú élettartammal és 100000 ford./perc maximális fordulatszámmal.

Felhasználás:

Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!

Műszaki leírás

Súly	0,15 kg
Maximális fordulatszám	100000 min ⁻¹
Szorítópatron Ø	3 mm
Hossz	135 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Maximum levegőigény	170 l/min
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Működési zajkibocsátás	70 dB(A)
Csatlakozó menet	BSP
Leadott teljesítmény	63 W
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

