

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SPT80R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **3 mm szorítópatronnal** finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. **Integrált előszűrővel.** 63W egyenes csiszoló egyedülálló motorkialakítással, a motorban kopó alkatrészek nélkül, hosszú élettartammal és 80000 ford./perc maximális fordulatszámmal.

Felhasználás:

Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	BSP
Maximum levegőigény	170 l/min
Szorítópatron Ø	3 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Leadott teljesítmény	63 W
Súly	0,15 kg
Maximális fordulatszám	80000 min ⁻¹
Működési zajkibocsátás	68 dB(A)
Hossz	135 mm
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

