



## Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: S25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079442 S25
GTIN	5390145244687
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **6 mm szorítópatronnal**. Ergonomikus egyenes csiszoló könnyű és közepes nehézségű alkalmazásokhoz, egykezes működtetéssel.

- **Push-Pull kar tartós használathoz.**
- **Kiváló súly/teljesítmény arány.**

### Műszaki leírás

Leadott teljesítmény	190 W
Hossz	164 mm
Csatlakozó menet	BSP
Súly	0,46 kg
Maximum levegőigény	450 l/min
Szorítópatron Ø	6 mm
Maximális fordulatszám	25000 min <sup>-1</sup>
Max. vibráció EN szerint	3,14 m/s <sup>2</sup>
Működési zajkibocsátás	68 dB(A)
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

