

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SDM26LR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **6 mm szorítópatronnal**. Egyenes csiszoló könnyű és közepes nehézségű alkalmazásokhoz nagyon kényelmes felhasználással és egykezes működtetéssel.

- **Fordulatszám-szabályozás.**
- **Kiváló súly/teljesítmény arány.**

Műszaki leírás

Hossz	154 mm
Szorítópatron Ø	6 mm
Leadott teljesítmény	300 W
Csatlakozó menet	BSP
Maximum levegőigény	570 l/min
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	3,14 m/s ²
Működési zajkibocsátás	72 dB(A)
Súly	0,52 kg

Termék fajtája

Egyenes csiszoló