



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SM25LR



Rendelési adatok

Rendelés száma	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **6 mm szorítópatronnal**. Nagy teljesítményű egyenes csiszoló a legnehezebb alkalmazásokhoz, nagyon kényelmes kezeléssel.

- **Fordulatszám-szabályozás.**
- **Lágy indulás.**

Műszaki leírás

Súly	0,75 kg
Hossz	213 mm
Csatlakozó menet	BSP
Max. vibráció EN szerint	3,21 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Maximum levegőigény	620 l/min
Leadott teljesítmény	820 W
Szorítópatron Ø	6 mm
Működési zajkibocsátás	72 dB(A)
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

