



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SMD25LR



Rendelési adatok

Rendelés száma	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **6 mm szorítópatronnal**. Ergonomikus egyenes csiszoló egyedülálló rezgéscsillapító rendszerrel.

- **Lágy indulás.**

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	BSP
Hossz	208 mm
Max. vibráció EN szerint	2,27 m/s ²
Szorítópatron Ø	6 mm
Maximum levegőigény	620 l/min
Működési zajkibocsátás	77 dB(A)
Leadott teljesítmény	820 W
Súly	0,8 kg
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

