



Sűrített levegős kisméretű sarokcsiszoló, Típus: RAM20LR



Rendelési adatok

Rendelés száma	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Kompakt sarokcsiszoló ergonomikus kialakítással és karcsú fejjel szűk helyek egyszerű eléréséhez. Kompakt sarokcsiszoló ergonomikus kialakítással és karcsú fejjel szűk helyek egyszerű eléréséhez. Roloc® kisméretű csiszolótárcsához, Ø 50/75 mm.

Műszaki leírás

Maximum levegőigény	1207 l/min
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Max. vibráció EN szerint	2,58 m/s ²
Maximális tárcsa Ø	75 mm
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Súly	0,6 kg
Működési zajkibocsátás	74 dB(A)
Leadott teljesítmény	300 W
Csatlakozó menet	BSP
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	8 mm

Termék fajtája

Sarokcsiszoló