

**Sűrített levegős kisméretű sarokcsiszoló, Típus: RAM16L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079316 RAM16L
GTIN	5390145244526
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Kompakt sarokcsiszoló ergonomikus kialakítással és karcsú fejjel szűk helyek egyszerű eléréséhez. Tartós és nagy teljesítményű sarokcsiszoló. 10°-ban hajlított. 6 mm szorítópatron befogóval.

Tartalom:

Standard szorítópatron 6 mm, ATA Tools cikkszám 133-121-10.

Opcionális tartozék:

Opcionális szorítópatron 3 mm, ATA Tools cikkszám 133-123-10.

Opcionális szorítópatron 8 mm, ATA Tools cikkszám 133-124-10.

Opcionális szorítópatron 10 mm, ATA Tools cikkszám 133-106-10.

Műszaki leírás

Maximum levegőigény	1271 l/min
Csatlakozó menet	BSP
Súly	1,3 kg
Leadott teljesítmény	370 W
Működési zajkibocsátás	73 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	8 mm

Adatlap

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Maximális fordulatszám	16000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	4,41 m/s ²
Maximális tárcsa Ø	75 mm
Termék fajtája	Sarokcsiszoló