


**Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 173 E, Befogási Ø: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329560 14
GTIN	4067263115236
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Szabvány:

DIN 6343

Pontosság:

Körfutási tűrések: $D = 1 - 10 \text{ mm} = 0,02 \text{ mm}$ $D = 10 - 30 \text{ mm} = 0,03 \text{ mm}$ $D = 30 - 60 \text{ mm} = 0,04 \text{ mm}$

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön ajánlatkérésre!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm sima. Ø 8,5 mm-től keresztrecézéssel.

Műszaki leírás

A	50 mm
Szög α	15 fok
F	48 mm
Teljes hossz L	94 mm
K	60 mm
Típus	173 E

Termék fajtája

Befogófej sima