


HOLEX**Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 173 E, Befogási Ø: 29mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 329560 29 |
| GTIN | 4067263115380 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Szabvány:**DIN 6343****Pontosság:**

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön ajánlatkérésre!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm sima. Ø 8,5 mm-től keresztrecézéssel.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Szög α | 17,5 fok |
| K | 60 mm |
| A | 50 mm |
| Teljes hossz L | 94 mm |
| F | 48 mm |
| Típus | 173 E |

Termék fajtája

Befogófej sima