

SIMTEK**simturn AX másolóbetét, balos, L2 = 30 mm, Ø Dmin: 6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270660 6
GTIN	2050002079182
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

A kivitel hasonló (új befogó) a korábbi 240110 – 240135 cikkszámokhoz.

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Alkalmazható:

270531 – 270536 és 270539 – 270544 sz. készszár.

Műszaki leírás

Maximális beszúrási mélység t_{max}	1,8 mm
Ø D	6 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,5 mm
Rádiusz R	0,2 mm
f	2,75 mm
a	5,7 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 30 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	400 m/min	N

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		