

SIMTEK**simturn AX menetesztergáló betét, teljes profil 60°, belső jobbos, L₂ = 15,2 mm, Típus: 5/M6**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270665 5/M6
GTIN	2050002079267
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

A kivitel hasonló (új befogó) a korábbi 240200 cikkszámhoz.

Felhasználás:

Metrikus ISO belső menet készítéséhez.

Alkalmazható:

270531 – 270533 és 270539 – 270541 sz. készsár.

Műszaki leírás

Ø D	5 mm
Emelkedés	1 mm
f	2,25 mm
t	0,65 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	4,8 mm
S	0,6
Terméknév attribútum	L ₂ = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		