

HOLEX**Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 185 E, Befogási Ø: 39mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329565 39
GTIN	4067263115878
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Szabvány:**DIN 6343****Pontosság:**

Körfutási tűrések: $D = 1 - 10 \text{ mm} = 0,02 \text{ mm}$ $D = 10 - 30 \text{ mm} = 0,03 \text{ mm}$ $D = 30 - 60 \text{ mm} = 0,04 \text{ mm}$

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön ajánlatkérésre!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm sima. Ø 9,0 mm-től keresztrecézéssel.

Műszaki leírás

F	66 mm
Teljes hossz L	110 mm
A	73 mm
Szög α	20 fok
K	84 mm

Típus	185 E
Termék fajtája	Befogófej sima