

HOLEX**Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 185 E, Befogási Ø: 24mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 329565 24 |
| GTIN | 4067263115724 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Szabvány:**DIN 6343****Pontosság:**

Körfutási tűrések: $D = 1 - 10 \text{ mm} = 0,02 \text{ mm}$ $D = 10 - 30 \text{ mm} = 0,03 \text{ mm}$ $D = 30 - 60 \text{ mm} = 0,04 \text{ mm}$

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön ajánlatkérésre!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm sima. Ø 9,0 mm-től keresztrecézéssel.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------|
| Teljes hossz L | 110 mm |
| A | 73 mm |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |
| Szög α | 20 fok |

| | |
|----------------|----------------|
| Típus | 185 E |
| Termék fajtája | Befogófej sima |