

**HOLEX****Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 185 E, Befogási Ø: 54mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329565 54     |
| GTIN              | 4067263116028 |
| Árucikk kategória | 32Z           |

**Leírás****Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

**Szabvány:****DIN 6343****Pontosság:**

**Körfutási tűrések:**  $D = 1 - 10 \text{ mm} = 0,02 \text{ mm}$   $D = 10 - 30 \text{ mm} = 0,03 \text{ mm}$   $D = 30 - 60 \text{ mm} = 0,04 \text{ mm}$

**Figyelem:**

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön ajánlatkérésre!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm sima. Ø 9,0 mm-től keresztrecézéssel.

**Műszaki leírás**

|                |        |
|----------------|--------|
| F              | 66 mm  |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Szög $\alpha$  | 20 fok |
| K              | 84 mm  |
| A              | 73 mm  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Típus          | 185 E          |
| Termék fajtája | Befogófej sima |