



## Kábeldob acél mag25N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081106 25N
GTIN	4007123638840
Árucikk kategória	08B

### Leírás

#### Kivitel:

A kábeldobok megfelelnek a DGUV I 203#006 (korábban BGI 608) előírásainak. Robusztus kábeldob acéllemez dobtesttel, első és hátsó védőszigeteléssel.

#### Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

### Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 44
Kábel kategória	H07RN-F
Energiaellátás	Vezetékes
Kábelhossz	25 m
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint

## Adatlap

Kábel szerkezete	3G2,5
Ház anyaga	Acél
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16A) W
Kábel anyaga	Neoprén
Csatlakozó aljzatok száma	4
Kábel színe	fekete
Termék fajtája	Kábeldob