


Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T302 HB7310 Minőség: HB7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 350 - 600 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fő felhasználás	N
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz