

**Garant****Villanszerelő csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz, 2K Haptoprene nyéllel, SLIM penge, teljesen szigetelt, Profilméret: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	668922 2
GTIN	4067263113348
Árucikk kategória	61F

**Leírás****Kivitel:**

Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

**SLIM pengével** = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

**Felhasználás:**

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A kombinált profilú csavarhúzó profilja tökéletesen illeszkedik a **PlusMinus csavarokba (Pozidriv / hornyos kombinációja)**, melyeket főként elektromos komponensek szerelése során alkalmaznak.

**Műszaki leírás**

Profilméret	2
Pengehossz	100 mm
Teljes hossz	205 mm
Pozidriv – lapos profil	2 – 1,0×6
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Termék fajtája	Csavarhúzó