

Garant**Villanszerelő csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz, 2K Haptoprene nyéllel, SLIM penge, teljesen szigetelt, Profilméret: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	668922 1
GTIN	4067263113331
Árucikk kategória	61F

Leírás**Kivitel:**

Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

SLIM pengével = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A kombinált profilú csavarhúzó profilja tökéletesen illeszkedik a **PlusMinus csavarokba (Pozidriv / hornyos kombinációja)**, melyeket főként elektromos komponensek szerelése során alkalmaznak.

Műszaki leírás

Pengehossz	80 mm
Teljes hossz	180 mm
Pozidriv – lapos profil	1 – 0,7x4,5
Profilméret	1
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Termék fajtája	Csavarhúzó