

Garant**Lapos villanszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel, SLIM penge teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	662902 3,5
GTIN	4067263113393
Árucikk kategória	61F

Leírás**Kivitel:**

Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból.

SLIM pengével = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Teljes hossz	195 mm
Pengehossz	100 mm
Élvastagság a	0,6 mm
Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

