

**Garant****Lapos villanszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel, SLIM penge teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	662902 2,5
GTIN	4067263113379
Árucikk kategória	61F

**Leírás****Kivitel:**

Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból.

**SLIM pengével** = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

**Felhasználás:**

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

**Műszaki leírás**

Élvastagság a	0,4 mm
Pengehossz	100 mm
Teljes hossz	195 mm
Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

