

Garant

Villanszerelő csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel, SLIM penge, teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 1

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	668902 1
GTIN	4067263113317
Árucikk kategória	61F

Leírás**Kivitel:**

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. **Penge** króm-vanádium acélból.

SLIM pengével = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Pengehossz	80 mm
Csavar Ø-höz	2,1 – 3 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Termék fajtája	Csavarhúzó

