

Garant

Villanszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, 2K-Haptoprene nyéllel SLIM penge, teljesen szigetelt, Torx® profil: TX15

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	625792 TX15
GTIN	4067263116349
Árucikk kategória	61C

Leírás**Kivitel:**

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik
Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel. Króm-vanádium acél **penge**. **SLIM pengével** = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz	180 mm
Pengehossz	80 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája	Csavarhúzó