

**Garant****Lapos villanszerelő csavarhúzó készlet, 2K-Haptoprene nyéllel SLIM penge teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	662906 6
GTIN	4067263116332
Árucikk kategória	61F

**Leírás****Kivitel:**

Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból.

**SLIM pengével** = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

**Felhasználás:**

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

**Tartalma:**

1-1 db csavarhúzó 662902 sz.: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret

**Műszaki leírás**

Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

**Tartozék**

Lapos villanyszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel,SLIM penge teljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	662902 2,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel,SLIM penge teljesen szigetelt Pengeszélesség b 3 mm	662902 3
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel,SLIM penge teljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	662902 4
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel,SLIM penge teljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	662902 5,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel,SLIM penge teljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	662902 6,5